



Inovação e
alta tecnologia

| Innovation and high technology
| Innovación y alta tecnología

Rivestto.
P E R T E C H

Autoadesivo
Móvel



O autoadesivo que
transforma móveis
em pouco tempo.


| The built-in adhesive HPL transforms your furniture in a click.
| El autoadhesivo que transforma muebles en poco tiempo.

| PP3722 - L'acqua

Ideal para móveis,
Rivestto Autoadesivo
Móvel possui excelente
durabilidade, design,
variedade de cores
e muita tecnologia.

Ideal for furniture, the
Rivestto with built-in
adhesive has excellent
durability, design, variety of
colors and a lot technology.

Ideal para muebles, el Rivestto
Autoadhesivo móvil
tiene excelente durabilidad,
diseño, variedad de colores
y mucho tecnología.



| PP1304 - Azul Marinho



Laminado de alta resistência e autoadesivo, aplique de forma simples e rápida em móveis de madeira, MDF, HDP, MDP e compensado.

Para sua aplicação basta retirar a película protetora e aplicá-lo diretamente sobre a superfície das peças (o substrato que irá receber o revestimento deve estar limpo e seco). Reveste de maneira simples, rápida e limpa, madeira, MDF, HDP, MDP e compensado.

O resultado pode ser visto na hora. Além disso, Rivesto Autoadesivo Móvel pode ser cortado, perfurado e processado com equipamentos comuns, o que facilita seu manuseio.

Laminado de alta resistencia y autoadhesivo, aplicar sencillo y rápido en muebles en madera, MDF, HDP, MDP y compensado.

High strength laminate and self-adhesive, apply simple and fast in furniture in wood, MDF, HDP, MDP and plywood

During application, simply remove the protective film and apply it directly on the surface of the parts (the substrate that will receive the coating must be clean and dry). Apply, quickly and easily in wood, MDF, HDP, MDP and plywood. The result can be seen at instant. Furthermore, the built-in adhesive on Rivesto can be cut, drilled and processed with most common equipment, which facilitates its handling.

Para su aplicación, basta con retirar el film protector y aplicarlo directamente sobre la superficie de las piezas (el sustrato que recibirá el recubrimiento debe estar limpio y seco). Recubre de forma sencilla, rápida y limpia, madera, MDF, HDP, MDP y contrachapado. El resultado se puede ver al instante. Además, el Autoadhesivo Móvil Rivesto se puede cortar, perforar y procesar con equipos comunes, lo que facilita su manipulación.

Agora ficou bem mais fácil repaginar móveis antigos e dar acabamento aos novos.

Now it's much easier to repackage old furniture and finish new ones.


Ahora es mucho más fácil volver a empaquetar muebles viejos y finalizar los nuevos.


Processos convencionais de acabamento em móveis demandam muito tempo para a secagem de cola nos substratos. Com Rivesto Autoadesivo Móvel você economiza de 30 a 40 minutos no tempo total. Faça mais em menos tempo!


Conventional furniture finishing processes require a lot of time for the glue to dry on the substrates. With Rivesto Mobile Self-Adhesive you save 30 to 40 minutes in total time. Get more done in less time.


Los procesos de acabado de muebles convencionales requieren mucho tiempo para que el pegamento se seque sobre los sustratos. Con el Autoadhesivo Móvil Rivesto ahorras de 30 a 40 minutos en tiempo total. Haga más en menos tiempo.

Valorizar um espaço nunca foi tão rápido, fácil e limpo.

 Economize mais de 30 minutos
| Save more than 30 minutes
| Ahorra más de 30 minutos

 Único que vem com cola
| The only one that comes with glue
| El único que viene con pegamento.

 Não faz sujeira
| Don't make dirt
| No hagas suciedad

 Consulte cores e texturas disponíveis
| See available colors and textures
| Ver colores y texturas disponibles


ESPECIFICAÇÕES	SPECIFICATIONS	ESPECIFICACIONES
Dimensões	Dimensions	Dimensiones
		1250 mm x 3080 mm
Espessura	Thickness	Espesor
		0,8 mm
Texturas	Consultar cartela de cores Pertech®	
Cores	Consultar cartela de cores Pertech®	
Colors and textures: Consult the Pertech® color chart		
Colores y texturas: Consultar carta de colores Pertech®		

Passo a Passo | Step by step: | Paso a paso:




1. Limpe a área a ser revestida

| Clean the area to be coated
| Limpiar el área para ser revestido




2. Meça e corte as peças antes de retirar o plástico

| Measure and cut the pieces before removing the plastic
| Medir y cortar las piezas antes de quitar el plástico




3. Marque e corte o laminado

| Mark and cut the laminate
| Marcar y cortar el laminado




4. Retire a película protetora

| Remove the film protective
| Quitar la película protector




5. Posicione sobre o local a ser revestido

| Position on the place to be coated
| Posición en el lugar para ser revestido



6. Pressione o laminado

| Press the laminate
| Prensa el laminado



7. Para não formar bolhas, faça pressão sobre o laminado

| In order not to form bubbles, put pressure on the laminate
| Para no formar burbujas, ejercer presión sobre el laminado



8. Seu projeto está pronto!

| Your project is ready!
| Tu proyecto está listo!



Depois



Antes

As imagens são meramente ilustrativas e referenciais. Para melhor visualização, solicite uma amostra.

The images are merely illustrative and references. For better visualization, request a sample.

Las imágenes son meramente ilustrativo y referencias. Para una mejor visualización, pedir una muestra.

Para escolha de cores e acabamentos, recomendamos solicitar uma amostra física.

For choice of colors and finishes, we recommend requesting a physical sample.

Para elegir colores y acabados, recomendamos solicitar una muestra física



Saiba mais em nosso canal.
| learn more on our channel.
| conoce más en nuestro canal.

